

Fisa Tehnica

Robinet A-80 X-FLOW VITAQ

PRODUCĂTOR:

Valvulas ARCO ,s.l.,Avda.del Cid, 8;
 46134 Foios (Valencia-Spain)
www.valvulasarco.com
 Tel: +34-961499429;
export@valvulasarco.es

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA:

S.C. Secpral Pro Instalatii S.R.L.,
 Cluj-Napoca, Str. Vlad Tepes nr. 2,
 Tel.: 0264-417068; Fax: 0264-403333;
secretariat@secpralpro.ro
www.spishop.ro




DESTINAȚIE:


Robinet A-80 X cu sistem VITAQ are un diametru mai mare al bilei , alegerea perfectă pentru orice rețea care necesită un debit mai mare de curgere fără a compromite un design compact. Se poate folosi la orice obiect sanitar la care se monteaza un robinet de siguranta.

GAMA DE PRODUSE:

Dimensiune (D y E)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Greutate(gr)	PN (bar)	Temp (°C)
1/2"	83	47	26	113	16	0-95



Tijă de 9 mm, mai puțină pierdere de presiune și zgomot, robust și compact; împreună cu sistemul VITAQ, păstrează mai multă gaură de flux pentru mai mult timp.




DESCRIERE, CARACTERISTICI:

Debit mai mare la aceeași dimensiune.

Noul A80 X Flow oferă un orificiu mai mare de curgere cu aceeași dimensiune. O supapă compactă și robustă, special concepută.

- Sistem VITAQ, durată de viață mai mare și la temperaturi mai ridicate.
- Tijă mai mare, pierderi mai mici de energie și zgomot.
- Compact și cu rezistență ridicată.
- Extinde confortul Flow în punctele de service ale rețelei.

I	Component	Material	Aspect
1	Manta	NBR	-
2	Clip de sprijin	POM	-
3	Surub	Inox	-
4	Maner	Metal	Cromat
5	Index	ABS	VITAQ
6	O-ring	NBR	-
7	Tijă	Polimer articulat	-
8	Corp	CW617N Alama	-
9	Rozeta	Inox ASI 430	-



Instalare

Montarea robinetilor trebuie făcută cu sculele potrivite, este foarte recomandat să folosiți o cheie de 19 mm.

Instrumentul trebuie fixat strâns pe partile plane ale corpului robinetului, evitând cuplul excesiv în timpul instalării, deoarece poate deforma supapa și o poate deteriora.

Componentele robinetului nu trebuie modificate. Înlocuirea sau dezasamblarea mânerului poate

provoca scurgeri externe. Toate supapele cu mâner cu un sfert de rotație trebuie să funcționeze complet deschise sau închise complet.

NOTĂ: Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice.